

Teploměry – porovnání vlastností a funkcí



Model	Gentle Temp 730	Gentle Temp 533	Gentle Temp 521	Eco Temp Basic	Flex Temp Smart
Způsob / místo měření	Bezkontaktní, čelo	Ušní	Ušní	Orální, axilární, rektální	Orální, axilární, rektální
Rychlost měření	1 sekunda	1 sekunda	1 sekunda	60 – 120 sekund	10 - 25 sekund
Zvuková signalizace	•	•	•	•	•
Paměť	30 měření	30 měření	25 měření	1 měření	1 měření
Vyměnitelná baterie	•	•	•	•	•
Třímístný displej (1 desetinné místo)	•	•	•	•	•
Voděodolný				•	•
Podsvícený displej	•				
Ohebná špička pro pohodlnější měření					•
Ochranný kryt senzoru / sondy	•	•			
Bezdrátový přenos dat do smartphonu					
Automatické vypnutí	•	•	•	•	•